

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirani, MF: 12X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137050 12X1,5
GTIN	4045197079541
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	10,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Ø navoja	12 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M12×1,5
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		