

**HOLEX****Stožčasto grezilo 90°, TiN, Zunanji Ø Dc: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150180 8
GTIN	4045197085894
Razred artikla	12M

**Opis****Izvedba:**

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Cenovno ugodna izvedba, prevleka zagotavlja boljšo zmogljivost.

**Uporaba:**

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

**Tehnični opis**

Toleranca držala	h9
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Zunanji Ø	8 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	2 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	38 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	34 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	9 m/min	M
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		