



## Stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 8,3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150175 8,3
GTIN	4045197085740
Razred artikla	12M

### Opis

#### Izvedba:

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Stožčasta grezila v cenovno ugodni izvedbi.

#### Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

### Tehnični opis

minimalni Ø grezila za izvrtino od	2 mm
Toleranca držala	h9
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M4
Zunanji Ø	8,3 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	8 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		