



Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 3/4-10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137862 3/4-10
GTIN	4045197594990
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, s spiralo v desno. HSS-E

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Ø navoja	19,05 mm
Korakov na colo	10
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	16,5 mm
Korak navoja	2,54 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Globine navoja	38,1 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	3/4-10 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		