



## Pnevmatski iglični odstranjevalnik rje, Tip: P2541



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Lahek **iglični odstranjevalnik rje** za odstranjevanje žlindre, rje in barve. **Zamenjava igel brez uporabe orodja. Z zelo dobrim dušenjem vibracij** za optimalno varnost pri vsaki uporabi.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

#### Rezervni del:

**Izbrane garniture za vzdrževanje:** garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Dolžina	370 mm
Delovni hrup	85 dB(A)
Frekvenca udarjanja	40 Hz
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,1 m/s <sup>2</sup>
Masa	2,35 kg
Oznaka proizvajalca	P2541
Največja poraba stisnjenega zraka	480 l/min
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP

Vrsta izdelka

Iglični odstranjevalnik rje

---

## Pribor

Garnitura igel Mere 180 mm

079729 180