

**Strojni navojni svedri DIN 374, neprevlečeni, UNF: 10-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138002 10-32
GTIN	4045197595027
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s spiralo v desno. HSS-E****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	32
Ø osnovne izvrtine	4,1 mm
Ø navoja	4,83 mm
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Globine navoja	9,66 mm
Korak navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	10-32 UNF

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		