

Garant**List strojne žage, HSS, Dolžina L / zob na colo: 300/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	171000 300/8
GTIN	4045197439055
Razred artikla	11R

Opis**Izvedba:**

GARANT – žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla **HSS (DMo5)**. Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno **učinkovite delovne procese** (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.

Ozobljenje: normal

Širina: 25 mm

Debelina: 1,6 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 8,5 mm

Tehnični opis

Dolžina L	300 mm
Debelina	1,6 mm
Širina	25 mm
Zob na colo	8
Ø vpenjalne izvrtine	8,5 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	pogojno primerno
Al > 10% Si	pogojno primerno
Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
mokro maks.	primerno