



## Filter 5 µm, Ø notranjega navoja: 1/2 col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Odvisno od zahtev je sestavljiva enota za vzdrževanje poljubno razširljiva preko povezovalne zaponke.

**Enota za vzdrževanje** v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5–10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

#### Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo ( za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

#### Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

### Tehnični opis

Ø notranjega navoja	1/2 col
Celotna dolžina (L) pri tridelni enoti za vzdrževanje	202 mm
Vrednost pretoka pri tridelni enoti za vzdrževanje	3100 l/min

Višina (H)	248 mm
Vrsta izdelka	Filter

---

## Pribor

Posoda iz polikarbonata za filter Ø stekla 53 mm	080024 53
--	-----------