

**List strojne žage, bimetalni, Dolžina L / zob na colo: 575/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	171100 575/4
GTIN	7311518114473
Razred artikla	16D

**Opis****Izvedba:**

**BAHCO Bi-Metall** – letev z zobmi HSS je privarjena na elastično telo lista žage iz specialnega jekla s curkom elektronov v visokem vakuumu. Na ta način imajo tovrstni listi ob največji možni trdoti na konici zob **izredno elastičnost** in so **izredno odporni proti lomu tudi pri velikih hitrostih podajanja**.

Ozobljenje: normal

Širina: 45 mm

Debelina: 2,25 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 12,5 mm

**Tehnični opis**

Dolžina L	575 mm
Zob na colo	4
Debelina	2,25 mm
Širina	45 mm
Ø vpenjalne izvrtine	12,5 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	bimetalni
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		