

Garant**Ročno grezilo 90°, Zunanji Ø: 12,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Stožčasto grezilo s 3 rezili in priročnim ročajem iz umetne mase. Ergonomičen in močan ročaj je izdelan iz posebej žilavega polipropilena, odpornega na udarce. Zaradi posebne strukture površine nudi **dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami**.

Napotek:

Za čisto posnetje roba in grezenje izvrtin.
Zelo koristno orodje pri montažnih delih.
Za druga ročna grezila glejte skupino 83.

Tehnični opis

Zunanji Ø	12,4 mm
Dolžina ročaja	100 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	2,8 mm
Celotna dolžina	134 mm
Število rezil Z	3
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		