

**List strojne žage, bimetalni, Dolžina L / zob na colo: 300/14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	171100 300/14
GTIN	7311518113728
Razred artikla	16D

Opis**Izvedba:**

BAHCO Bi-Metall – letev z zobmi HSS je privarjena na elastično telo lista žage iz specialnega jekla s curkom elektronov v visokem vakuumu. Na ta način imajo tovrstni listi ob največji možni trdoti na konici zob **izredno elastičnost** in so **izredno odporni proti lomu tudi pri velikih hitrostih podajanja**.

Ozobljenje: normal

Širina: 25 mm

Debelina: 1,25 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 8,5 mm

Tehnični opis

Širina	25 mm
Debelina	1,25 mm
Zob na colo	14
Dolžina L	300 mm
Ø vpenjalne izvrtine	8,5 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	bimetalni
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		