

TRICOFLEX

Ojačana gibljiva cev, modra, mehka, PVC, Dolžina 50 m, Notranji Ø cevi: 13mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080036 13
GTIN	3506111047806
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od -15°C do 60°C . Super Nobelair Soft, **tehnologija Full-Soft zagotavlja izjemno gibkost** tudi pri nizkih temperaturah. Primerno za uporabo v notranjem in zunanem področju. Delovni tlak 15 barov.

Tehnični opis

Temperaturno območje	$-15 - 60^{\circ}\text{C}$
Zunanji Ø cevi	20 mm
Barva	modra
Material	Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom
Notranji Ø cevi	13 mm
Dolžina cevi	50 m
Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Značilnost blagovnega imena	Dolžina 50 m

Vrsta izdelka

Cev