

Garant**List strojne žage za Kasto, HSS, Dolžina L / zob na colo: 575/4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 171150 575/4 |
| GTIN | 4045197095305 |
| Razred artikla | 11R |

Opis**Izvedba:**

GARANT – žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla **HSS (DMo5)**. Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno **učinkovite delovne procese** (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.

Napotek:

Specialni listi za žage Kasto (vpenjalni luknji sta pri širinah lista nad 38 mm zamaknjeni).

Pomembno: Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena žaginim listom.

Ozobljenje: normal

Širina: 50 mm

Debelina: 2,5 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 10,5 mm

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Zob na colo | 4 |
| Debelina | 2,5 mm |
| Širina | 50 mm |
| Dolžina L | 575 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 10,5 mm |
| Ozobljenje | normal |
| Rezalni material | HSS |
| Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |