

Ploščati magnet brez navoja, Ferit, Ø: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085910 10
GTIN	2050000965043
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz **trdega ferita**.

- **Površina je pocinkana.**
- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

Tehnični opis

Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Višina	4,5 mm
Nazivna sila držanja	4 N
Površina materiala	pocinkano
Ø	10 mm
Masa	2 g
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

