

**Garant****List strojne žage za Kasto, HSS, Dolžina L / zob na colo: 550/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	171150 550/4
GTIN	4045197095251
Razred artikla	11R

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** – žagin list iz molibdenovega, visokolegiranega hitroreznega jekla **HSS (DMo5)**. Enakomerna visoka stopnja trdote in izredna žilavost dopuščata izredno **učinkovite delovne procese** (kratki časi obdelave in dolga življenjska doba). Precizna razprtost zagotavlja ravni rez.

**Napotek:**

**Specialni listi za žage Kasto** (vpenjalni luknji sta pri širinah lista nad 38 mm zamaknjeni).

**Pomembno:** Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena žaginim listom.

Ozobljenje: normal

Širina: 45 mm

Debelina: 2,25 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 10,5 mm

**Tehnični opis**

Dolžina L	550 mm
Zob na colo	4
Ø vpenjalne izvrtine	10,5 mm
Širina	45 mm
Debelina	2,25 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		