

bimos

Delavniški vrtljivi stol Neon, blago Supertec, s kolesi, nizek, Barva: ORANGE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Razred artikla	96J

Opis**Izvedba:**

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.

Supertec je udoben, mehak, zračen in izredno trpežen, prijazen za čiščenje in nederseč. Zaradi mikroarmature združuje prednosti blaga in PU-pene.

Standard:**DIN 68877****Dodatni pribor:**

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

Tehnični opis

Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	ne
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet

Višina naslonjala za roke	570 mm
Barva materiala sedeža	črna
Material sedežne površine	Supertec
Širina sedeža	470 mm
Serija	Neon
Standard	DIN 68877
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakiran
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Območje nastavljanja globine sedeža	420 - 480 mm
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Sinhronizirana mehanika	da
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Ledvena opora	da
Barva traku	oranžna
Izvedba	s kolesi
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	450 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol