


**Držalo za zarezovalno struženje eco, levi, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278016 25
GTIN	4062406381721
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	3 mm
Širina zareze w	4 mm
Velikost držala	25 mm
Globina zareze $t_{maks}$	21 mm
Celotna dolžina L	129 mm
Funkcijska širina $L_4$	25 mm
Vijak	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Dolžina glave $L_1$	39 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

