

**Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje nevtralna, HBG25,  
Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278029 4
GTIN	4062406381806
Razred artikla	22D

**Opis****Primerno za:**

Držalo art. 278005 in 278015 – 278056.

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,04$ mm
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,3 mm
Širina zareze w	4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,26 mm/v
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen

## Podatkovni list

Zvrst	HBG25
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		