

Garant**List za zarezovanje eco za radialno zarezovanje, levi, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274106 4
GTIN	4062406384364
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Držalo art. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala). Montažni ključ št. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Širina zareze w	4 mm
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	32 mm
Celotna dolžina L	84 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

