

Garant**List za zarezovanje eco za radialno zarezovanje, desni, Širina zareze w: 5/6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274108 5/6
GTIN	4062406382803
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala). Montažni ključ št. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Širina zareze w	5; 6 mm
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	25 mm
Celotna dolžina L	77 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

