

Garant**List za zarezovanje eco za radialno zarezovanje, desni, Širina zareze w: 4mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274108 4 |
| GTIN | 4062406384388 |
| Razred artikla | 21U |

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala). Montažni ključ št. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Širina zareze w | 4 mm |
| maksimalna globina zarezovanja t_{maks} | 22 mm |
| Celotna dolžina L | 74 mm |
| Vrsta uporabe | desni |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Sistemski ključ | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |

