

Garant**Garnitura ravnih grezil v kaseti, 6-delna, Tip: DM****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156420 DM
GTIN	4045197087980
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Garnitura najpogosteje uporabljenih grezil za vijake **M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10**. Ravno grezilo art. 156020 **DM** = **srednja** kakovost skoznje izvrtine

Vsebina:

(Ø grezila × Ø čepa): po 1 kos vel. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Tehnični opis

Tip	DM
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice	180 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 373
Držalo	Cilindrično držalo s h9

Podatkovni list

z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		

Pribor

DIN-ravno grezilo za skožno izvrtino \emptyset grezila D1 \times \emptyset čepa D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
DIN-ravno grezilo za skožno izvrtino \emptyset grezila D1 \times \emptyset čepa D2 18X11 mm	156020 18X11
DIN-ravno grezilo za skožno izvrtino \emptyset grezila D1 \times \emptyset čepa D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
DIN-ravno grezilo za skožno izvrtino \emptyset grezila D1 \times \emptyset čepa D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
DIN-ravno grezilo za skožno izvrtino \emptyset grezila D1 \times \emptyset čepa D2 15X9 mm	156020 15X9
DIN-ravno grezilo za skožno izvrtino \emptyset grezila D1 \times \emptyset čepa D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6