



List strojne žage, Ko-Bi3, Dolžina L / zob na colo: 300/10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Razred artikla	16E

Opis

Izvedba:

KOMET Bi-Metall – konice zob iz HSS-M3 jekla in telo lista iz vzmetnega jekla. Za visoke rezalne hitrosti in podajanja. Odpornost proti lomu za večjo varnost na delovnem mestu.

Napotek:

KOMET žagini listi HSS: druge izvedbe kot npr. VP 7 (cepilni kot 7°, variabilna porazdelitev zob) in P 13 (cepilni kot 13° – specialno za nerjavna jekla) so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.

Tehnični opis

Zob na colo	10
Debelina	1,25 mm
Dolžina L	300 mm
Širina	25 mm
Ø vpenjalne izvrtine	8,5 mm
Ozobljenje	normal
Rezalni material	Ko-Bi3
Vrsta izdelka	Listi za strojne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		

Al > 10% Si	pogojno primerno
Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1100 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Uni	primerno
mokro maks.	primerno