



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, desno, Tip: SET06



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260390 SET06 |
| GTIN | 4062406386207 |
| Razred artikla | 29W |

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Celotna dolžina L | 110 mm |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 22 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 27 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 33 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 7 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 9 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 11 mm |
| Srednji premik L ₃ | 4 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Srednji premik L ₃ | 6 mm |
| Srednji premik L ₃ | 7 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 8 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 11 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 13 mm |
| Širina vratu L ₄ | 6 mm |
| Širina vratu L ₄ | 8 mm |
| Širina vratu L ₄ | 10 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. |
| ISO-oznaka držala | A0608H SCLCR06 |
| ISO-oznaka držala | A0810J SCLCR06 |
| ISO-oznaka držala | A1012K SCLCR06 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Vrsta uporabe | desno |
| Globina notranjega struženja do | 3×D |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |