

Ploščati magnet brez navoja, SmCo₅, Ø: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085920 25
GTIN	2050000965210
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Površina materiala	pocinkano
Ø	25 mm
Nazivna sila držanja	150 N
Višina	7 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Masa	22 g
Material magnetnega jedra	SmCo ₅
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

