

**Garant****Ravno grezilo brez čepa, Ø grezila DC: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	156520 40
GTIN	4045197088093
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Večrezilna grezila s spiralnimi utori in čelno izvrtino za vpetje različnih vodilnih čepov. Pritrditev čepa se izvede z vijakom v grezilu.

**Uporaba:**

Zaradi zamenljivih vodilnih čepov se lahko **eno** grezilo uporablja za **več** vodilnih izvrtin različnih velikosti.

**Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Mere so prirejene za vijake DIN 912, 6912, 7984 912, 6912, 7984 in ISO 1207. Z ustreznimi vodilnimi čepi je grezila mogoče uporabiti tudi za druge velikosti vijakov ali za stopenjsko grezenje.

**Tehnični opis**

Ø izvrtine a	10 mm
za velikost vijakov	M24
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
Ø grezenja	40 mm
Morsekonus MK	3
Celotna dolžina L	190 mm
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 375

Držalo	Morsekonus
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Ravna grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		