

## Ploščati magnet brez navoja, Ferit, Ø: 13mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085910 13
GTIN	2050000964763
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemlec z magnetnim jedrom iz **trdega ferita**.

- **Površina je pocinkana.**
- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.**

#### Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

### Tehnični opis

Površina materiala	pocinkano
Nazivna sila držanja	10 N
Višina	4,5 mm
Ø	13 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Masa	3 g
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

