

Garant GRIDLINE

## Garnitura kotanjastih vložkov, 20×24G, Prednja višina/tip predala: 50/3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	950460 50/3
GTIN	4062406388829
Razred artikla	9GB

### Opis

#### Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 20×24G.

#### Primerno za:

Predali 20×24G.

#### Vsebina:

Kotanje 1K, višina 25 mm, art. 951415: 8 × vel. 6×6/4; 4 × vel. 6×6/2; 4 × vel. 2×6/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 1 × vel. A; 3 × vel. C

### Tehnični opis

za predale z uporabno širino v G	20
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm

za predal s prednjo višino	300 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
Material	Umetna masa
Uporabna površina predalov v G	20×24
za predale z uporabno globino	600 mm
Višina kotanje	25 mm
za predale z uporabno globino v G	24
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Širina v G	20
Globina	600 mm
Širina	500 mm
Višina	25 mm
Globina v G	24
Masa	1,321 kg
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

## Pribor

Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/2	951415 6X6/2
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X6/1	951415 2X6/1
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip A	951275 A
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4