

Garant GRIDLINE

**Garnitura kotanjastih vložkov, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 50/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

**Primerno za:**

Predali 36×24G.

**Vsebina:**

Kotanje 1K art. 951415: 12 × vel. 6×6/4; 12 × vel. 6×6/2

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 3 × vel. A; 5 × vel. C

**Tehnični opis**

Višina kotanje	25 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm

za predale z uporabno širino	900 mm
za predale z uporabno širino v G	36
Uporabna površina predalov v G	36×24
za predale z uporabno globino	600 mm
Material	Umetna masa
za predale z uporabno globino v G	24
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Globina v G	24
Širina v G	36
Višina	25 mm
Širina	900 mm
Globina	600 mm
Masa	2,359 kg
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

## Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/2	951415 6X6/2
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip A	951275 A
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip C	951275 C