

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7635, Tip: INOX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.**

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1,2$  mm.

Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen  $a_p$  3 mm.

## Tehnični opis

Tip	INOX
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RPKT 1204MOT
Zvrst	HB7635
Podajanje $f_z$ na zob	0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		