

**Garant****Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787070 4
GTIN	4062406390853
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Večnamenski sveder **s posebej ostro ploščico iz karbidne trdine** za natančna vrtanja v različne materiale. Spiralni utor z veliko prostornino za **hitro odvajanje vrtnega prahu in odrezkov**. Steblo iz poboljšane posebnega jekla.

**Uporaba:**

Za vrtanje v različne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Kovina in kombinacije materialov v enem delovnem koraku, npr. pri montaži oken ali armiranju v beton.**

**Napotek:**

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

**Tehnični opis**

Ø svedra	4 mm
celotna dolžina	75 mm
Dolžina spirale	40 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

