

Garant**Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787070 5
GTIN	4062406390860
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Večnamenski sveder **s posebej ostro ploščico iz karbidne trdine** za natančna vrtanja v različne materiale. Spiralni utor z veliko prostornino za **hitro odvajanje vrtnega prahu in odrezkov**. Steblo iz poboljšane posebnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v različne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Kovina in kombinacije materialov v enem delovnem koraku, npr. pri montaži oken ali armiranju v beton.**

Napotek:

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Tehnični opis

celotna dolžina	85 mm
Dolžina spirale	50 mm
Ø svedra	5 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri

