

**Digitalno pomično merilo ZEUS, Merilno območje: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415405 1000
GTIN	2050002079557
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Zelo lahko pomično merilo z merilno letvijo iz karbona in vodilnimi elementi iz kaljenega jekla. Merilne površine in merilne konice iz kaljenega, nerjavnega jekla s prevleko TiN. Vklj. z vijakom za utrditev in fino nastavitvijo.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 08 1560 vel. CR2032 in leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 49 8950, podloge za obdelovance in drugi adapterji po ponudbi.

Tehnični opis

Merilno območje	1000 mm
Točnost	0,03 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	150 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Pakiranje	čvrsta škatla

Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/415405-1000>
