



Dvotočkovni hitri merilnik PULSAR, maksimalno merilno območje: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428040 200
GTIN	2050002079632
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Hitri merilnik v čvrsti izvedbi za merjenje v serijski proizvodnji. Izjemna natančnost ponovitve za merjenje notranjih in zunanjih dimenzij do 330 mm. Podstavek iz kaljenega plemenitega jekla skrbi za zanesljivo postavitve in natančne rezultate merjenja.

Obseg dobave:

Merilna naprava vklj. z merilno pripravo, komparator z merilnim območjem 0,01 mm, zamenljiva tipala Ø 10 mm, kovček s trdno školjko.

Dodatni pribor:

Različna tipala so dobavljiva po ponudbi.

Napotek:

3-točkovni hitri merilnik je na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina	255 mm
maksimalno merilno območje	200 mm
Širina	150 mm
Točnost	0,001 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	2-točkovni merilnik

