

## Evro zaboji rdeč, Tip: NB20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	963378 NB20
GTIN	8055520002821
Razred artikla	96E

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz umetne mase.

Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju s tremi osnovnimi merami.

Ti zaboji so uporabni na različnih področjih.

Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Odporni proti večini kislin in olj.

#### Napotek:

Ustrezno opremo (pokrov, zapiralo, sponko za etikete) najdete pod art. 963382–963384.

Barva: rdeča

Višina: 220 mm

Širina: 400 mm

Globina: 300 mm

Oblika ročaja: Skoznji ročaj

### Tehnični opis

Širina	400 mm
Globina	300 mm
Oblika ročaja	Skoznji ročaj

Višina	220 mm
Barva	rdeča
Vrsta izdelka	Evro zaboj

---

**Pribor**

Sponka za lističe Set, 10-delni Tip EH2	963382 EH2
Pokrov s tečaji za evro-zaboj Tip NBC43	963384 NBC43
Drsno zapiralo za evrozaboj 2-delna garnitura Tip 1	963383 1