



## Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 12mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290090 12     |
| GTIN                  | 4030741689642 |
| Razred artikla        | 29H           |

### Opis

#### Izvedba:

**Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.**

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

### Tehnični opis

|  |           |
|--|-----------|
| Širina držala                                      | 12 mm     |
| za ugrez rebrastega kolesca $\varnothing d_3$      | 11 mm     |
| Višina držala                                      | 12 mm     |
| za širino rebrastega kolesca b                     | 6 mm      |
| Podložka   | 299927 1  |
| za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$          | 15 mm     |
| za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$ | 6 mm      |
| Delovno območje                                    | 3 - 40 mm |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zatič s prstanom  | 299925 1             |
| Smer rezanja      | leva in desna        |
| za rebrast profil | RAA 2×AA             |
| Vrsta izdelka     | Orodja za rebričenje |

---

**Pribor**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Zatič s prstanom Tip 1 | 299925 1 |
| Podložka Tip 1         | 299927 1 |