



Orodje za rebričenje z odvzemanjem univerzalno, Velikost držala: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290200 10
GTIN	4030741663703
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tehnični opis

za \varnothing rebrastega kolesca d_1	15 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	8 mm
Širina držala	10 mm
Višina držala	10 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 5
Delovno območje	3 - 50 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR30° 1×AA
za rebrast profil	RBL30° 1×AA
za rebrast profil	RAA 1×BR30°

za rebrast profil	RAA 1×BL30°
za rebrast profil	RBR45° 1×BL15°
za rebrast profil	RBL45° 1×BR15°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov (3-delna), tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak Tip 5	299920 5
--	----------