



Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290036 16
GTIN	4030741881152
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

Tehnični opis

Delovno območje	3 - 50 mm
Os	299911 6
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	10; 15 mm
Višina držala	16 mm
Širina držala	16 mm
za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2	4 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz HSSHSS Tip 1

299911 1