



## Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290036 25
GTIN	4030741881145
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

#### Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

### Tehnični opis

Os	299911 7
Širina držala	25 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	20; 25 mm
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	6 mm
Delovno območje	8 - 200 mm
Višina držala	20 mm
za širino rebrastega kolesca $b$	8 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

---

## Pribor

Os iz HSSHSS Tip 1

299911 1