



Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290036 12
GTIN	4030741881077
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

Tehnični opis

Os	299911 2
Delovno območje	3 - 50 mm
za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2	4 mm
Višina držala	12 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	10; 15 mm
Širina držala	12 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje