

**Orodje za rebričenje ECO univerzalno, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290036 20
GTIN	4030741881084
Razred artikla	29H

Opis**Izvedba:**

Konvencionalna uporaba.

Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

Tehnični opis

Širina držala	20 mm
Višina držala	20 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	20; 25 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
Delovno območje	8 - 200 mm
Os	299911 7
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBR 1×BL

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz HSSHSS Tip 1

299911 1

Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip 20

290050 20