

Garant**Koničaste klešče za elektronike, dolge čeljusti, Celotna dolžina: 155mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	727162 155
GTIN	4062406395087
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. **Dvokomponentne prevleke ročajev** iz prevodnega materiala, **primerno za ESD**. Ploščate čeljusti, znotraj narebrene.

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Tehnični opis

celotna dolžina	155 mm
Širina glave	13 mm
Dolžina čeljusti	32 mm
elektrostatična lastnost	EOP/ESD
Izvedba čeljusti	ploščato-koničaste, znotraj narebrene
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	nesvetleče fosfatirani
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Polokrogle klešče

