



Podaljšek navojnega svedra s HB-površino, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338420 6
GTIN	4045197812285
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Podaljšek L ₂	60 mm
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 371	M8
za nazivni Ø navoja d ₁ DIN 374/376	M11
Podaljšek L ₃	130 mm
Podaljšek Ø D ₃	8 mm
Podaljšek K ₂	6,2 mm
za Ø navoja držala d ₂	8 mm

Vrsta izdelka

Podaljšek