



## Podaljšek navojnega svedra s HB-površino, Tip: 8L



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	338420 8L
GTIN	4045197812438
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Držalo h6 s površino Weldon je primerno tudi za vpenjanje v glave Weldon, nakrčevalne glave ali hidravlično raztezne vpenjalne glave.

#### Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

#### Napotek:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

### Tehnični opis

Podaljšek K <sub>2</sub>	8 mm
Podaljšek L <sub>3</sub>	230 mm
za nazivni Ø navoja d <sub>1</sub> DIN 371	M10
Podaljšek Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Podaljšek L <sub>2</sub>	80 mm
za Ø navoja držala d <sub>2</sub>	10 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek

