

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP10mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293015 IP10
GTIN	4062406396572
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

Rezalni material	HSS
Osnovna izvrtina Ø	2,3 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila	2,7 mm
L	2 mm
Toleranca	+0,005 do +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ø d	8 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila