

Garant**XDPT 070308 ER, HB7720, Tip: HART****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212929 HART |
| GTIN | 4045197812575 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$ **Tehnični opis**

| | |
|---|----------------|
| Tip | HART |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XPDT 070308 ER |
| Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$ | 1,58 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | HB7720 |
| Rezalni material | HM |
| maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$ | 0,85 mm |
| Podajanje f_z na zob | 0,36 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| TOOLOX 44 | primerno | 140 m/min | H |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |