

Garant**XDPW 09T308 SR, HB7530, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212947 ST900
GTIN	4045197812605
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	XDPW 070308 SR
Radij za programiranje pri $a_{p,max}$	1,99 mm
Tip	ST900
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7530
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,15 mm
Podajanje f_z na zob	0,86 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	230 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		