

Garant**Naprava za nakrčevanje, Tip: SET****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	354210 SET
GTIN	4045197812711
Razred artikla	30W

Opis**Izvedba:**

Nakrčevalno naprava z vgrajenim zračnim hlajenjem na mestu nakrčevanja.

Maksimalna dolžina orodja za nakrčevanje je 500 mm.

Odlagalna površina za zamenljive plošče.

Naprava za nakrčevanje GARANT SU1. Edinstvena oblika – Modularno – Preprosta uporaba – Vse na svojem mestu.

Uporaba:

- **Hlajenje neodvisno od konture.**
- **Za nakrčevanje / raztezanje držal iz karbidne trdine in HSS.**
- **Območje nakrčevanja Ø 3 – 32 mm.**

Obseg dobave:

Garnitura vsebuje: Naprava za nakrčevanje art. 354210_SU1, 4 zamenljive plošče Ø 3–32 mm art. 354240; vpenjalni obroč, 1 par rokavic za zaščito pred vročino, hladilna enota z aktivnim hladilnikom art. 354215 CU1, 5 hladilnih vložkov Ø 6–32 mm art. 354260.

Dodatni pribor:

Primerna podstavna omara art. 354291, nadomestne zamenljive plošče art. 354240, **osnovna držala za orodje art. 354225 – 354227**, hladilni adapter za zračno hlajenje art. 354235 – 354236, hladilni vložki art. 354260 – 354279 na seznamu nadomestnih delov.

Tehnični opis

Masa	84 kg
Globina	533 mm
Širina	1130 mm
Višina	986 mm
Serija	SU1
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za nakrčevanje

Pribor

Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 3 mm	354268 3
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 14-16 mm	354260 14-16
Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par Velikost rokavic 8	094645 8
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 3-5 mm	354265 3-5
Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 4 mm	354268 4
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 10-12 mm	354265 10-12
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 18-20 mm	354260 18-20
Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 5 mm	354268 5
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 3-5 mm	354260 3-5
Podstavna omara za napravo za nakrčevanje Širina 1500 mm	354291 1500
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 10-12 mm	354260 10-12
Hladilni vložek (surovec)	354279
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 25-32 mm	354260 25-32
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 6-8 mm	354265 6-8
Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 10 mm	354268 10
Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 8 mm	354268 8
Hladilni vložek4,5° za Ø vpenjanja D1 6-8 mm	354260 6-8

Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 6 mm	354268 6
Hladilni vložek3° za Ø vpenjanja D1 12 mm	354268 12
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1