



## Šoba za hladilno sredstvo HighPressure zakrivljena 60°, Navoj: M8X1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Razred artikla	33C

### Opis

#### Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.

**Visokotlačna šoba** – posebej za visoke tlake do 80 barov. Nastavljiv kotni položaj šobe.

Robustna in obstojna izvedba iz aluminija.

60° zakrivljena šoba, izvedba z več luknjami, 7 (lukenj) × Ø 1 mm.

#### Uporaba:

Za uporabo na statičnih in gnanih držalnih za struženje prek navojnega priključka.

### Tehnični opis

Tip	zakrivljene
Priključni navoj	M8×1
Izvedba	Navoj
Ø izvrtine za cev	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Šoba za hladilno sredstvo

