

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Vsebina (ml oz. l): 500**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	088006 500
GTIN	4062406403164
Razred artikla	01L

Opis**Izvedba:**

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.

Izjemna zmogljivost razmastitve s hibridno tehnologijo. Rastlinski ekstrakti poskrbijo za sprostitev zažgane umazanije, specialnih masti, olj, saj, obrabljene gume, bitumna, voskov in past, tensidna tehnologija pa zagotavlja hitro odstranjevanje s površine. Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.

Power Force je vodno čistilo z malo pene na osnovi rastočih surovin. Naravne učinkovine odlično razgradijo umazanijo, ne da bi pri tem poškodovale površine. Ker je brez topil in HOS ter ima prijeten vonj, je odličen spremljevalec pri učinkovitem in zanesljivem delu. Power Force je učinkovita alternativa topilom. Uporabljate ga lahko ročno ali tudi v napravah za čiščenje delov. V tem primeru se lahko čistilo uporabi večkrat in podpira krožno delovanje. S tem ne omogoča zgolj prihranka virov, temveč tudi preprečuje nabiranje odpadkov. Zaradi certifikata NSF se čistilo lahko uporablja tako pri vzdrževanju kot v živilski industriji.

- **Brez oznak.**
- **Možnost ročne in strojne uporabe.**
- **Certifikat NSF za živilsko področje.**

Tehnični opis

Barva	prozoren
Temperaturno območje uporabe	2 - 40 °C
Oblika	tekoče
Temperatura skladiščenja	2 - 35 °C
Vrelišče	100 °C
Izvedba	Ročni pršilnik
Trajnost	GARANT GreenPlus
pH-vrednost	10,5 - 11
Gostota	1,007 g/cm ³
Vsebina	0,5 l
Serija	GreenPlus
Vrsta izdelka	Univerzalna čistilna sredstva